






RoHS



PCB参考图



主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H


其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

4	内芯	PBT	黑色	
3	信号针	磷铜	镀金	
2	塑座	PA46	黑色	
1	屏蔽	黄铜	镀镍	
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳富港电子科技有限公司

标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期
设 计	向宇宙	日期	26.06.30	标准化
校 对	李攀进	日期	26.06.30	审 定
工 艺		日期		
审 核	戴龙平	日期	26.06.30	



网络插座

RJ-052 -4-4(前脚)

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	