





SEC:A-A



SEC:B-B



SEC:C-C

产品规格

- 1、额定电流: 2A AC, DC
- 2、额定电压: 250V AC, DC
- 3、工作温度: -25℃~+85℃
- 4、接触电阻: 20mΩ Max
- 5、绝缘电阻: 1000MΩ Min
- 6、耐电压: 1000V AC/minute
- 7、材质: 磷青铜 镀锡
- 8、使用线规: AWG#22~30#

更改记录

标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	HY端子 HY2.0-T
			X. X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-HY2.0A20020-T-FDK
			X. XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
			X. XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
			Angle ±3.0°	页次	1/1				