




2Y

PIN	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
-02Y	2.50	6.80	5.60	5.00
-03Y	5.00	9.30	8.10	5.00
-04Y	7.50	11.80	10.60	5.00
-05Y	10.00	14.30	13.10	7.50
-06Y	12.50	16.80	15.60	10.00
-07Y	15.00	19.30	18.10	12.50
-08Y	17.50	21.80	20.60	15.00
-09Y	20.00	24.30	23.10	17.50
-10Y	22.50	26.80	25.60	20.00
-11Y	25.00	29.30	28.10	20.00
-12Y	27.50	31.80	30.60	22.50
-13Y	30.00	34.30	33.10	25.00
-14Y	32.50	36.80	35.60	27.50
-15Y	35.00	39.30	38.10	27.50
-16Y	37.50	41.80	40.60	30.00
-17Y	40.00	44.30	43.10	32.50
-18Y	42.50	46.80	45.60	35.00
-19Y	45.00	49.30	48.10	37.50
-20Y	47.50	51.80	50.60	40.00

- 产品规格
- 1、额定电流：3A AC, DC
 - 2、额定电压：250V AC, DC
 - 3、工作温度：-25℃~+85℃
 - 4、接触电阻：20mΩ Max
 - 5、绝缘电阻：1000MΩ Min
 - 6、耐电压：1000 AC/minute
 - 7、塑胶材质：PA66, 阻燃等级：UL94V-0

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	HA孔座 HA-NY
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-HA2.54A25003-NY-S
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25	浙江领强电子科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				