

技术规格确认书

客户名称: _____

客户料号: _____

制造厂商: _____

厂商型号: CMTW1264T353MD

产品类型: 立式磁环插件电感


送样日期: 2023-8-26

cybermax
cybermaxtech.com

变更履历表


版次	制定或变更	主要变更内容/页数	变更者	日期
1.0		新版发行		2023-8-26

1. MECHANICAL DIMENSION (UNIT:mm)



	DIM.	TOL.
A	14.5	MAX
B	10.0	MAX
C	14.5	MAX
D	3.5	±0.5
E	6.0	±0.5
F	7.0	±0.5
G	0.7	±0.1

2. SCHEMATIC DIAGRAM



3. WINDING :

WINDING	START	FINISH	WIRE(φ)	TURNS	TUBE		REMARK
					S	F	
N1	1	4	2UEWφ0.28	60.5TS REF			对绕
N2	2	3	2UEWφ0.28				

4. 电气特性

测试项目	规格	测试仪器	卷线条件
L (1-2)	35mH MIN	VR1153 (LCR) & VR7210 1KHZ/0.25V	a 均匀绕线，铜线不可打结，破皮，等现象。 b. 产品外观尺寸如上图示。 c. 产品符合 ROHS 要求作业。

5. 材料清单

a	WIRE	MW75POLYURETHANE (POIYAMIDE)	155℃
b	CORE	T12*6*4	
c	SOLDER	Sn99.3Cu0.7	
d	BASE	T375J	150℃
e	Epoxy	Q39A\B	