






技术要求:
1. 规格:2A 250VAC, 6A 125VAC
2. 操作温度:-25℃--+85℃
3. 接触电阻:≤0.02Ω
4. 绝缘电阻:≥1000MΩ
5. 耐压:AC1500V/min
6. 扭柄换向力:2--15N
7. 寿命:10000次

未注公差(±)			
等级	A级	B级	C级
0~4	0.05	0.10	0.20
4~16	0.08	0.15	0.30
16~64	0.12	0.25	0.50
64~250	0.25	0.40	0.80

16	CT10. MTS202. 008	扭柄	1	Cu/Ep Ni	借 MTS202	
15	CT10. MTS202. 007	弹簧	1	锰钢 d=0.25mm	借 MTS202	
14	CT10. MTS202. 009	螺杆	1	Cu Ep/Ni	借 MTS202	
13	CT10. MTS202. 011	螺母	2	Cu/Ep Ni	借 MTS202	
12	CT10. MTS202. 013	垫圈	1	Fe/Ep Ni t=0.5mm	借 MTS202	
11	CT10. MTS202. 012	垫片	1	Fe/Ep Ni t=0.6mm	借 MTS202	
10	CT10. MTS303. 001	盖板	1	不锈钢 t=0.5mm		
9	CT10. MTS203. 005	轴	1	Fe/Ep Ni	借 MTS203	
8	CT10. MTS302. 002	滑块	1	PA (白色)	借 MTS302	
7	CT10. MTS302. 005	弹簧S	3	锰钢 d=0.2mm	借 MTS302	
6	CT10. MTS302. 003	滑柱	3	PA (白色)	借 MTS302	
5	CT10. MTS203. 002	翘板	3	Cu/Ep Ag t=0.6mm	借 MTS203	
4	CT10. MTS203. 003	支承片	3	Cu/Ep Ag t=0.5mm	借 MTS203	
3	CT10. MTS203. 001	静片	3	Cu/Ep Ag t=0.7mm	借 MTS203	
2	CT10. MTS202. 002	动片	6	Cu/Ep Ag t=0.7mm	借 MTS202	
1	CT10. MTS302. 001	基座	1	PBT (红色)	借 MTS302	
序号	代号	零件名称	数量	材料	借用	备注

媒体编号

旧底图总号

底图总号


日期

签名

更改标记	数量	更改单号	签名	日期
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				
制图				

钮子开关

浙江创都电子科技有限公司



阶段标记	质量	比例
A		
第 1 张	共 1	张
CAX-MTS3**YB-10.6JL		

描图

幅面