





安装孔示意图



电路示意图







技术要求：

1. 开关参数：2A 250VAC；5A 125VAC
2. 操作温度：-25℃~+85℃
3. 接触电阻：≤30mΩ
4. 绝缘电阻：≥1000MΩ(Min)DC500V
5. 耐压：
   极与极(P-P)：1500Vac 50Hz 1min 1.0mA
   极与壳(P-H)：1500Vac 50Hz 1min 1.0mA
6. 操作力：4±1N
7. 电气寿命：１００００次

01	--	第一次出图	LKH		2024.11.30
版次 (REV.)	参考 (REF.)	描述(DESCRIPTION)	绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY)	日期 (DATE)
名称 (NAME)	CAX-MTS123M-YB-10.9JL		功能 (Function)	(ON)-OFF-(ON)	
型号 (MODEL NO.)			绘图 (DRAW BY)	Laikunhua	批核 (APP. BY)
物料编号 (Materical NO.)		比例 (SCALE) NTS(见标注)	日期 (DATE)	2024.11.30	日期 (DATE)
公差除特别要求外，均按此规定执行:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.1,<=±1°,单位:mm (Tolerance unless otherwise specified:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.10,<=±1°,unit:mm)					

浙 江 创 都 电 子 科 技 有 限 公 司