








MTS203



电路原理示意图

安装孔示意图



技术要求:

- 规格: 2A 250VAC, 5A 120VAC
- 操作温度: -25℃—+85℃
- 接触电阻: $\leq 0.02 \Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 1000M \Omega$
- 耐压: AC1500V/min
- 扭柄换向力: 2—15N
- 寿命: 10000次

未注公差(±)

等级	A 级	B 级	C 级
0~4	0.05	0.10	0.20
4~16	0.08	0.15	0.30
16~64	0.12	0.25	0.50
64~250	0.25	0.40	0.80

14	CT10.MTS202.008	扭柄	1	Cu/Ep Ni	借 MTS202	
13	CT10.MTS202.007	弹簧	1	锰钢 d=0.25mm	借 MTS202	
12	CT10.MTS202.009	螺杆	1	Cu Ep/Ni	借 MTS202	
11	CT10.MTS202.011	螺母	2	Cu Ep/Ni	借 MTS202	
10	CT10.MTS202.013	垫片	1	Fe/Ep Ni t=0.5mm	借 MTS202	
9	CT10.MTS202.012	垫圈	1	Fe/Ep Ni t=0.6mm	借 MTS202	
8	CT10.MTS203.005	轴	1	Fe/Ep Ni		
7	CT10.MTS203.004	盖板	1	不锈钢 t=0.4mm		
6	CT10.MTS202.005	滑块	1	PA (白色)	借 MTS202	
5	CT10.MTS203.002	翘板	2	Cu/Ep Ag t=0.6mm		
4	CT10.MTS203.003	支承片	2	Cu/Ep Ag t=0.5mm		
3	CT10.MTS203.001	静片	2	Cu/Ep Ag t=0.7		
2	CT10.MTS202.002	动片	4	Cu/Ep Ag t=0.7	借 MTS202	
1	CT10.MTS202.001	底座	1	PBT (红色)	借 MTS202	
序号	代号	零件名称	数量	材料	借用	备注

媒体编号

旧底图总号


底图总号

日期 签名

更改标记 数量 更改单号 签名 日期

设计	
审核	
工艺	
标准化	
批准	
制图	

钮子开关



描图

浙江创都电子科技有限公司

阶段标记	质量	比例
A		
第 1 张	共 1	张
CAX-MTS203M-YB-10.6JL		
幅面		