








MTS102



电路原理示意图



安装孔示意图



技术要求:

- 规格:2A 250VAC, 5A 120VAC
- 操作温度:-25℃--+85℃
- 接触电阻:≤0.02Ω
- 绝缘电阻:≥1000MΩ
- 耐压:AC1500V/min
- 扭柄换向力:2--15N
- 寿命:10000次

未注公差(±)

等级	A 级	B 级	C 级
0~4	0.05	0.10	0.20
4~16	0.08	0.15	0.30
16~64	0.12	0.25	0.50
64~250	0.25	0.40	0.80

13	CT10.MTS202.008	扭柄	1	Cu/Ep Ni	借 MTS202	
12	CT10.MTS202.007	弹簧	1	锰钢 d=0.25mm	借 MTS202	
11	CT10.MTS202.009	螺杆	1	Cu /Ep Ni	借 MTS202	
10	CT10.MTS202.011	螺母	2	Cu /Ep Ni	借 MTS202	
9	CT10.MTS202.013	垫圈	1	Fe/Ep Ni t=0.5mm	借 MTS202	
8	CT10.MTS202.012	垫片	1	Fe/Ep Ni t=0.6mm	借 MTS202	
7	CT10.MTS202.006	轴	1	Fe/Ep Ni	借 MTS202	
6	CT10.MTS102.003	盖板	1	不锈钢 t=0.4mm		
5	CT10.MTS102.002	滑块	1	PA (白色)		
4	CT10.MTS202.004	翘板	1	Cu/Ep Ag t=0.6mm	借 MTS202	
3	CT10.MTS202.003	静片	1	Cu/Ep Ag t=0.7mm	借 MTS202	
2	CT10.MTS202.002	动片	2	Cu/Ep Ag t=0.7mm	借 MTS202	
1	CT10.MTS102.001	底座	1	PBT (红色)		
序号	代 号	零件名称	数量	材 料	借用	备 注

媒体编号

旧底图总号

更改标记 数量 更改单号 签 名 日期

底图总号

设 计
审 核
工 艺


日期 签名

标准化
批 准

制 图

钮子开关

视图方向



描 图

CAX-MTS102-YB-10.5JL

阶 段 标 记 质 量 比 例

A

第 1 张 共 1 张

浙江创都电子科技有限公司

幅 面