



402

安装孔示意图



电路原理示意图



技术要求:

- 规格: 2A 250VAC, 6A 125VAC
- 操作温度: -25°C — $+85^{\circ}\text{C}$
- 接触电阻: $\leq 0.02\ \Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 耐压: AC1500V/min
- 扭柄换向力: 2—15N
- 寿命: 10000次

未注公差(±)

等级	A 级	B 级	C 级
0~4	0.05	0.10	0.20
4~16	0.08	0.15	0.30
16~64	0.12	0.25	0.50
64~250	0.25	0.40	0.80

媒体编号

旧底图总号

底图总号





日期 签名

更改标记 数量 更改单号 签名 日期

设计
审核
工艺

标准化
批准

制图




15	CT10. MTS202. 008	扭柄	1	Cu/Ep Ni	借 MTS202	
14	CT10. MTS202. 007	弹簧	1	锰钢 d=0.25mm	借 MTS202	
13	CT10. MTS202. 009	螺杆	1	Cu /Ep Ni	借 MTS202	
12	CT10. MTS202. 011	螺母	2	Cu /Ep Ni	借 MTS202	
11	CT10. MTS202. 013	垫圈	1	Fe/Ep Ni t=0.5mm	借 MTS202	
10	CT10. MTS202. 012	垫片	1	Fe/Ep Ni t=0.6mm	借 MTS202	
9	CT10. MTS402. 001	盖板	1	不锈钢 t=0.5mm		
8	CT10. MTS202. 006	轴	1	Fe/Ep Ni	借 MTS202	
7	CT10. MTS403. 002	滑块	1	PA (白色)	借 MTS403	
6	CT10. MTS302. 005	弹簧S	4	锰钢 d=0.2mm	借 MTS302	
5	CT10. MTS302. 003	滑柱	4	PA (白色)	借 MTS302	
4	CT10. MTS202. 004	翘板	4	Cu/Ep Ag t=0.8mm	借 MTS202	
3	CT10. MTS202. 003	静片	4	Cu/Ep Ag t=0.8mm	借 MTS202	
2	CT10. MTS202. 002	动片	8	Cu/Ep Ag t=0.8mm	借 MTS202	
1	CT10. MTS403. 001	基座	1	PBT (红色)	借 MTS403	
序号	代号	零件名称	数量	材料	借用	备注

钮子开关

浙江创都电子科技有限公司

阶段标记	质量	比例
A		
第 1 张	共 1 张	

CAX-MTS402-YB-11.1JL



描图

幅面