





Recommended P.C.B layout

ENCODER OUTPUT SIGNAL

1. 额定负载Rating: DC10V 1mA;
2. 安装高度Mounting height: 4.0 ± 0.1 mm;
3. 脉冲数/转Pulses/rotation: 9pulse/360° ;
4. 操作力Operating Force: 20 ± 10 gf.cm;
5. 旋转寿命Rotational life: 100,000cycles min.

6	支架	SPCC		表面镀镍
5	弹片	不锈钢		
4	转轮	PPA	黑色	
3	簧片	磷铜		
2	基座	PPA	黑色	
1	端子	黄铜		表面镀银
序号	名称	材料	颜色	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2" X.X" ±0.5"	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 编码器 插件	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYCW01-4D-3P-DZ
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2607011540
			SHEET NO.	1 OF 1