





Tolerance: ± 0.1
P.C.B thickness $t=1.0; 1.2$

1. 额定负载Rating: DC5V 1mA;
2. 安装高度Mounting height: 3.2 ± 0.2 mm;
3. 脉冲数/转Pulses/rotation: 12pulse/360° ;
4. 操作力Operating Force: 18 ± 10 gf.cm;
5. 旋转寿命Rotational life: 80,000cycles min.

1	盖子	SPCC		表面镀镍
2	弹片	SUS301		
3	转轮	PPA	黑色	
4	簧片	磷铜		
5	端子	黄铜		表面镀银
6	基座	PPA	黑色	
序号	名称	材料	颜色	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X." ± 2 " X.X" ± 0.5 " UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	DRAWN BY :	DATE :	PART NAME:	
	陈一鸣	2014-02-23	编码器 贴片	
	CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	HYCW03-2.8D-5P-S
	马跃	2014-02-23	MOLD NO.	
	APPROVED BY:	DATE :	DRAW NO:	HYC-2607011626
	邱敏	2014-02-23	SHEET NO.	1 OF 1