







1. 额定负载Rating: DC10V 1mA;
2. 安装高度Mounting height: 3.8 ± 0.2 mm;
3. 脉冲数/转Pulses/rotation: 9pulse/360°;
4. 操作力Operating Force: 30 ± 10 gf.cm;
5. 旋转寿命Rotational life: 100,000cycles min.

1	盖子	SUS301		表面镀铜锡
2	弹片	SUS301		
3	转轮	PPA	黑色	
4	簧片	磷铜		
5	端子	黄铜		表面镀银
1	底座	PPA	黑色	
序号	名称	材料	颜色	备注

Tolerance: ± 0.1
P.C.B thickness $t=1.0; 1.2$



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$ UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	DRAWN BY :	DATE :	PART NAME:	
	陈一鸣	2014-02-23	编码器 贴片	
	CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	HYCW02-3.5D-5P-S
	马跃	2014-02-23	MOLD NO.	
	APPROVED BY:	DATE :	DRAW NO:	HYC-2607011617
	邱敏	2014-02-23	SHEET NO.	1 OF 1