

一、产品及图片:

- 1、品名: (54-46) 小C型14颗无线充;
- 2、型号: 小C型双拼;

二、材料:

钕铁硼(强磁);



三、尺寸规格:

外径: $54 \pm 0.10\text{MM}$;
内径: $46 \pm 0.10\text{MM}$;
总厚度: $2.4 (\pm 0.10\text{MM})$;

四、外观:

- 1、表面整洁, 无明显崩烂, 无污染, 无粉尘, 表面光滑;
- 2、表面镀Zn ($6 \sim 10\text{um}$);

五、性能: (N52)

1、磁性能参数:

Br: $1430 \sim 1480\text{MT}$;

Hcb: $>10.5\text{ KOe}$;

Hcj: $>12\text{ KOe}$;

BH(max): $49 \sim 53\text{ MGOe}$;

2、最高表磁: $4100 \pm 100\text{GS}$;

六、环保:

符合欧盟ROHS及REACH要求;

七、包装:

产品品面二极充磁, 无尾磁, 珍珠棉包装, 100PCS/层. 再装入纸箱, 每箱装5层, 即500PCS/箱;

工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$, 保存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$;