www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267









Recommended P.C.B layout



ENCODER OUTPUT SIGNAL

1. 额定负载Rating：DC10V 1mA；
2. 安装高度Mounting height：4.2±0.1mm；
3. 脉冲数/转Pulses/rotation：9pulse/360°；
4. 操作力Operating Force：20±10gf.cm；
5. 旋转寿命Rotational life：100,000cycles min.

序号	名 称	材 料	颜 色	备 注
6	支架	SPCC		表面镀镍
5	弹片	不锈钢		
4	转轮	PPA	黑 色	
3	簧片	磷铜		
2	基座	PPA	黑 色	
1	端子	黄铜		表面镀银

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 编码器 弯脚	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYCW01-4D-4P-DW
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO:	HYC-2607011604
			SHEET NO.	1 OF 1