


12 pulse 12 click

1. 额定负载Rating: DC5V 1mA;
2. 安装高度Mounting height: $2.8 \pm 0.2\text{mm}$;
3. 脉冲数/转Pulses/rotation: 12pulse/360° ;
4. 操作力Operating Force: $18 \pm 10\text{gf.cm}$;
5. 旋转寿命Rotational life: 80,000cycles min.

1	盖子	SPCC		表面镀镍
2	弹片	SUS301		
3	转轮	PPA	黑 色	
4	簧片	磷铜		
5	端子	黄铜		表面镀银
6	基座	PPA	黑 色	
序号	名 称	材 料	颜 色	备 注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:		DRAWN BY :	DATE :	PART NAME:	
X.X ±0.30		陈一鸣	2014-02-23	编码器 插件	
X.XX ±0.25					
X.XXX ±0.15					
X.* ±2* X.* ±0.5*		CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	HYCW03-2.8D-5P-D
		马跃	2014-02-23	MOLD NO.	
				APPROVED BY:	DATE :
UNIT: mm [inch]		邱敏	2014-02-23	SHEET NO.	1 OF 1
SCALE:1:1	SIZE: A4				