







技术参数:

1. 额定负荷: DC 30V/0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz)/min;
5. 拔插力: 3-25N;
6. 做用温度: $-25\sim+80^{\circ}\text{C}$;
7. 使用寿命: 5000次;



RECOMMEND PCB LAYOUT(±0.05)



7	底座	1	PPA		黑色	
6	触片6#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
5	触片5#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
4	触片4#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
3	触片3#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
2	触片2#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
1	触片1#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
序号	名称	数量	材料	规格	镀层/颜色	备件

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	耳机插座 贴片	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	±0.20			产品料号 PART NO.	HC-PJ-364-QT-6P	单位 UNITS	mm
			X. XXX	±0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1