






D	H	
2.3	3.5	
	3.8	
	4.0	
	4.3	
	4.5	
	5.0	
2.2	5.5	
	6.0	
	6.5	
	7.0	
	7.5	
2.1	8.0	
	8.5	
	9.0	
	9.5	
	10.0	



技术参数


1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行程:0.15±0.05mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	10万次	10 万次



电器原理图

P C B 参考图

E										第一视角		比例	规格型号/ Part No	4.5*4.5边三脚	E			
	E	盖板	铁0.25	1	镀铜锡							1:1				JME-4.5*4.5*4.0 BSJ260g -SMT		
	D	按钮	PPA	1								单位	物料号/ Part No					
	C	簧片	不锈钢镀银	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期		mm						
F	B	基座	PPA	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked			批准/Approved			东莞市文章济美电子有限公司			F
	A	卡件	黄铜0.25	1	镀银	吴永余			张 鹏			何春林						
	序号	名称	材 料	数量	备 注													

东莞市文章济美电子有限公司