





















1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 100V , AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.05\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ 。

序号	品名	材质	MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd			
①	0.8 Pitch B型立式 BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:本色	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:0.8 Pitch B型立式BTB公座		
②	0.8 Pitch B型立式 BTB公座端子	铜合金/表面点镀金				业务组(单高6.7)		
③	0.8 Pitch B型立式 BTB公座吸盖	不锈钢	DECIMALS:	ANGLES:		PAR	BTB0.867-XPLDB2-GB42	
			X.:±0.50	±1°		DWN	Lucas	
			X.X:±0.20		CHKD	Ethan		
			X.XX:±0.10		APVD	Jacob		
					SCALE 1:1	UNIT:MM		
					CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F2	REV:A

公座 (PLUG) 母座 (SOCKET)				
				
				
				
				
				

MANUFACTURE DWG

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

ANGLES:

X.:±0.50

X.X:±0.20

X.XX:±0.10

±1°



东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

TITLE:0.8 Pitch B型立式BTB公座
业务图(单高6.7)

PAR

DWN

CHKD

APVD

SCALE1:1

CUSTOMER COPY

BTB0.867-XPLBDB2-GB42

Lucas

Ethan

Jacob

UNIT:MM

SIZE:A4

SHEET:2F2

REV:A