




7	基座	1	PA66		
6	弯端	1	黄铜+银合金触点	镀锡	
5	中端	1	黄铜	镀锡	
4	接触桥	1	黄铜+铜触点	镀银	
3	套管	1	铁	镀镍	
2	弹簧	1	碳素钢丝	回火	
1	按钮	1	PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			UP TO 5 ±0.20	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	RS601 (跷板开关 4A)	版 本 REV.	A
1	初版发行		ABOVE 5 TO 30 ±0.30			产品料号 PART NO.	RS601A-1010013BB	单 位 UNITS	mm
			ABOVE 30 ±0.50	比 例 SCALE					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±5.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1