





D	H
2.3	3.8
	4.3
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0
	7.0
	8.0
2.0	9.0
	9.5
	10.0




技术参数

1. 额定电流: 50mA 12V DC
2. 接触电阻: 100毫欧
3. 行程: 0.2 ± 0.1 mm
4. 绝缘电阻: 100兆欧
5. 耐电压: 250v 50Hz 1Min



电器原理图



P C B 参考图

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	5万次	5万次

										第一视角		比例	规格型号/ Part No	4.5X4.5贴片支架
										一般公差		1:1		
E	盖板	铁	1	镀铜锡						>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	4.5*4.5*4.5ZJ260g-SMT
D	按钮	PPA	1							>2-5	±0.2			
C	簧片	不锈钢 镀银	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3			
										角度	±1°	mm		
B	基座	PPA	1	清洗	设计/Designed		审核/Checked		批准/Approved		东莞市文章济美电子有限公司			
A	卡件	黄铜0.25	1	镀银	万中芬		张 鹏		何春林					
序号	名称	材 料	数量	备 注										