




ROHS

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE

技术要求
使用条件 : -40°C-55°C
额定负荷 : DC 30V 0.5A
接触电阻 : $\leq 0.03 \Omega$
绝缘电阻 : $\geq 100M\Omega$ DC250V
耐压 : AC 500V (50Hz)/min
插拔力 : 3-20N
机械寿命 : 5000 次



线路板安装尺寸示意图

6	盖板	1PCS	PA9T	黑色
5	基座	1PCS	PA9T	黑色
4	插针	1PCS	H59-1黄铜	电镀:镍
3	静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀:锡
2	动触片	1PCS	锰钢 t=0.30	电镀:锡
1	插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀:锡
序号	名称	数量	材料	备注
COSTOMER DRAWING			LAILIAN 深圳市莱联电子有限公司	
DRAWING			SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO., LTD	
CHECK				
APPROVAL				
TOLERANCES ARE			TITLE	DC电源连接器C2.0直插
30-150	± 0.35	ANGLE	PART NO.	LAAIL-DC24-D6.4C2.0-L
10-30	± 0.2		UNITS	mm
5-10	± 0.15		DWG.NO.	
0-5	± 0.1			Projection