


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A0		NEW RELEASE	黄艳兰	2021-04-12



Specifications:

1. Rated Voltage : 250V AC/DC
2. Rated Current : 5A AC,DC
3. Withstand Voltage : 1000V AC/minute
4. Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5. Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
6. Storage Temperature Range: -40°C~+85°C;
7. Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;

C	插片	黄铜	镀镍锡	
B	插针	黄铜	镀镍锡	
A	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

 深圳市华德共创科技有限公司 Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD TEL: 0755-27111216 FAX: 0755-29940187				
-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表			TITLE: 产品名称: PH2.0沉板针座	
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准:
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对:
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰
PART NO: 产品编号: HDGC2001WCB-2P-B		DATE	SCALE	UNIT
2021-04-12		1:1	mm	CODE NUMBER A070