




1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 50V AC DC
 - 1.3 耐电压: 500V AC/minute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 500MΩ MIN
 - 2. 工作温度: -40℃~+105℃

侧面A-A





ZJLQ-GH1.25-NP**-**-**

公司代号: _____
物料系列: _____
PIN引脚数量: _____
贴装方式: L-立贴 W-贴贴

电镀工艺:
锡锡: MSn
壳锡: BSn
金: AU

胶芯颜色:
黑色-BK
蓝色-BL
绿色-GN
橙色-OR
黄色-YL
红色-RD
粉色-PK



NO	物料名称	数量 (PCS)	材质	镀层
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	焊片	2 PCS	磷铜	壳锡
③	PIN针	2~16 PCS	磷铜	壳锡

电镀: 镀层: 0.5~1.5um 锡层: 2.5~3.5um

变更内容

标记	变更内容	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名
①	2PIN不变, 2PIN以上变更详见“D”尺寸	X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 2020.05.14	GH1.25贴片NP
②	改前1.80→改后1.65	X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 2020.05.14	料号
③	改前1.70→改后1.55	X.XXX ±0.10	投影	1/1	批准	田泽民 2020.05.14	ZJLQ-GH1.25-NP**-**-**
④	改前0.70→改后0.55	Angle ±3.0°	页次	1/1	批准	田泽民 2020.05.14	浙江领强电子科技有限公司

1

2

3

4

5