






ABIDE BY ROHS



孔位	A-mm	B-mm	C-mm
PHB-2A	6.0	2.0	2.7
PHB-3A	8.0	4.0	3.0
PHB-4A	10.0	6.0	4.0
PHB-5A	12.0	8.0	6.0
PHB-6A	14.0	10.0	8.0
PHB-7A	16.0	12.0	10.0
PHB-8A	18.0	14.0	12.0
PHB-9A	20.0	16.0	14.0
PHB-10A	22.0	18.0	16.0
PHB-11A	24.0	20.0	18.0
PHB-12A	26.0	22.0	20.0
PHB-13A	28.0	24.0	22.0
PHB-14A	30.0	26.0	24.0
PHB-15A	32.0	28.0	26.0
PHB-16A	34.0	30.0	28.0

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°
适用线规 (Applicable Wires):AWG 32#~22#
适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.6mm
额定电压 (Voltage rating):100V AC,DC
额定电流 (Current rating):2A
接触电阻 (Contact Resistance)≤0.01Ω
绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ
耐压 (Withstand Voltange):800V/min

材料 (Material)
1.基座: PA66 94V-0(2)
2.插针: 黄铜

2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66 94V-0(2)	1	White 白色
序号	图号	名称	材料	数量	附注

ECN NO.	A	REV	DATE.	NEW	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	---	-----	-------	-----	--------------	---------	--------	--------

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		X.X°±3° X.X°±5°				
设计 DESIGN		>0-3 >3-18 >18-50 >50-120	产品名称 TITLE	WAFERA针座		
审核 CHECKED		±0.12 ±0.15 ±0.3 ±0.5	产品型号 MODEL	PHB-NA		
校准化 STANDARD		重量 WT.	产品编码 PART NO	ESWF-PHBOX-L-XX-C-B		
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION	视角 PROJ	比例 SCALE	: 页码 SHEET	1 OF 1