



物料编码格式
ZJLQ-1.0-NP-**-**-**-**

公司代号
物料系列
PIN引脚数量
贴装方式: L-立贴 W-卧贴

电镀工艺:
零锡: MSn
亮锡: BSn
金: AU

胶芯颜色:
黑色-BK
蓝色-BL
绿色-GN
棕色-BR
黄色-YL
红色-RD
粉色-PK

1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 50V AC/DC
 - 1.3 耐电压: 500V AC/minute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 100MΩ MIN
2. 工作温度: -40℃~+105℃

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2PIN	1.0	2.5	4.35
3PIN	2.0	3.5	5.35
4PIN	3.0	4.5	6.35
5PIN	4.0	5.5	7.35
6PIN	5.0	6.5	8.35
7PIN	6.0	7.5	9.35
8PIN	7.0	8.5	10.35
9PIN	8.0	9.5	11.35
10PIN	9.0	10.5	12.35
11PIN	10.0	11.5	13.35
12PIN	11.0	12.5	14.35
13PIN	12.0	13.5	15.35
14PIN	13.0	14.5	16.35
15PIN	14.0	15.5	17.35
16PIN	15.0	16.5	18.35
17PIN	16.0	17.5	19.35
18PIN	17.0	18.5	20.35
19PIN	18.0	19.5	21.35
20PIN	19.0	20.5	22.35

NO	物料名称	数量 (PCS)	材质	镀层
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	焊片	2 PCS	磷铜	亮锡
③	PIN针	2~16 PCS	磷铜	亮锡
④	盖板	1 PCS	LCP	本色

电镀: 镀层: 0.5~1.5um 镀厚: 2.0~3.5um

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化		签名/日期	品名	
							编制	审核			
			X.X ±0.30	版本	A	1:1	周少华 19.09.17	赵先礼 19.09.17		ZJLQ-1.0-NP-**-**-**	
			X.XX ±0.20	比例	1:1						
			X.XXX ±0.10	投影	1/1						
			Angle ±3.0°	页次	1/1		批准	田泽民 19.09.17			

浙江领强电子科技有限公司