




ABIDE BY ROHS



| 孔位     | A-mm  | B-mm  |
|--------|-------|-------|
| ZH-2A  | 4.50  | 1.50  |
| ZH-3A  | 6.00  | 3.0   |
| ZH-4A  | 7.50  | 4.50  |
| ZH-5A  | 9.00  | 6.00  |
| ZH-6A  | 10.50 | 7.50  |
| ZH-7A  | 12.00 | 9.00  |
| ZH-8A  | 13.50 | 10.50 |
| ZH-9A  | 15.00 | 12.00 |
| ZH-10A | 16.50 | 13.50 |
| ZH-11A | 18.00 | 15.00 |
| ZH-12A | 19.50 | 16.50 |
| ZH-13A | 21.00 | 18.00 |
| ZH-14A | 22.50 | 19.50 |
| ZH-15A | 24.00 | 21.00 |
| ZH-16A | 25.50 | 22.50 |

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 32#~26#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.2mm~1.6mm

额定电压 (Voltage rating):50V AC,DC

额定电流 (Current rating):1A

接触电阻 (Contact Resistance):≤0.02Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥500MΩ

耐压 (Withstand Voltange):500VAC/min

材料 (Material)

1.基座 PA66

2.插针: 黄铜

|    |    |               |                   |    |    |
|----|----|---------------|-------------------|----|----|
| 2  |    | Wafer<br>针    | Brass Tin<br>黄铜镀锡 | N  |    |
| 1  |    | Housing<br>基座 | PA66              | 1  |    |
| 序号 | 图号 | 名称            | 材料                | 数量 | 附注 |

|         |     |       |              |         |        |        |
|---------|-----|-------|--------------|---------|--------|--------|
|         | A   |       | NEW          |         |        |        |
| ECN NO. | REV | DATE. | DESCRIPTION. | CHANGE. | CHECK. | APPRO. |

| 单位<br>UNIT      | mm | 一般公差<br>TOLERANCE ARE |       |        |         | 浙江恩盛电子有限公司<br>Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd. |                     |   |             |
|-----------------|----|-----------------------|-------|--------|---------|------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------|
| 绘图<br>DRAWN     |    | X.°±3° X.X°±5°        |       |        |         | 产品名称<br>TITLE                                        | WAFERA针座            |   |             |
| 设计<br>DESIGN    |    | >0-3                  | >3-18 | >18-50 | >50-120 | 产品型号<br>MODEL                                        | ZH-NA               |   |             |
| 审核<br>CHECKED   |    | ±0.12                 | ±0.15 | ±0.3   | ±0.5    | 产品编码<br>PART NO                                      | ESWF-ZHA0X-L-XX-C-B |   |             |
| 校准化<br>STANDARD |    | 重量<br>WT.             |       |        |         | 视角<br>PROJ                                           | 比例<br>SCALE         | : | 页码<br>SHEET |
| 批准<br>APPROVALS |    | 产地<br>PRODUCTION      |       |        |         |                                                      |                     |   | 1 OF 1      |