





ABIDE BY ROHS


ITEM	H	
01	1.5	
02	1.6	
03	1.7	
04	1.8	
05	1.9	
06	2.0	
07	2.3	
08	2.5	
09	3.0	
10	...	
11	4.3	
12	4.5	
13	5.0	
14	...	

* Key size



电路图

CIRCU T D AGRAM




PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260 ±50GF
行程 Travel	0.20±0.10mm
使用寿命 Service life	100000≥
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



F	按钮	黄铜	1	酸洗
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		≥0~2< ±0.15	产品名称 TITLE	轻触开关
设计 DESIGN		≥2~5< ±0.25	产品型号 MODEL	4*4*H
审核 CHECKED		≥5 ±0.35	产品编码 PART NO	ES405X-10XX-XXX-26-B
校准化 STANDARD		重量 WT.	视角 PROJ	比例 SCALE
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION	页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	REV	DATE.	NEW DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	-----	-------	---------------------	---------	--------	--------