



零件名称： 盖板

公司代号
物料系列
PIN脚数量
贴装方式：L-立贴 W-卧贴
电镀工艺：
零件：MSn
壳焊：BSn
金：AU

胶芯颜色：
黑色-BK
蓝色-BL
绿色-GN
棕色-BR
黄色-YL
红色-RD
粉色-PK

ZJLQ-HY-NP***-***

1. 技术参数：
- 1.1 额定电流：2.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压：250V AC/DC
 - 1.3 耐电压：1000V AC/minute
 - 1.4 接触电阻：20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻：1000MΩ MIN
 - 2. 使用温度范围：-40~+105℃
 - 3. 储存温度：-20~50℃
 - 4. 储存湿度：≤90%RH

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2PIN	2.0	4.87	8.00
3PIN	4.0	6.87	10.00
4PIN	6.0	8.87	12.00
5PIN	8.0	10.87	14.00
6PIN	10.0	12.87	16.00
7PIN	12.0	14.87	18.00
8PIN	14.0	16.87	20.00
9PIN	16.0	18.87	22.00
10PIN	18.0	20.87	24.00
11PIN	20.0	22.87	26.00
12PIN	22.0	24.87	28.00
13PIN	24.0	26.87	30.00
14PIN	26.0	28.87	32.00
15PIN	28.0	30.87	34.00
16PIN	30.0	32.87	36.00
17PIN	32.0	34.87	38.00
18PIN	34.0	36.87	40.00

NO	物料名称	数量 (PCS)	材质	镀涂
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	焊片	2 PCS	黄铜 H62	亮锡
③	PIN针	2~16 PCS	黄铜 H62	亮锡
④	盖板	1 PCS	LCP	本色

厚度：镀层：0.5~1.5um 锡层：2.5~3.5um

更改记录

标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	料号
----	------	-------	------	----	----	-----	-------	----	----

			X. X	±0.30	版本	A	编制	周少华	2026. 03. 24	料号	ZJLQ-HY-NPL-***-***
			X. XX	±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼	2026. 03. 24		
			X. XXX	±0.10	投影		批准	田泽民	2026. 03. 24		
			Angle	±3.0°	页次	1/1	批准	田泽民	2026. 03. 24		
1	2	3					4				
浙江领强电子科技有限公司											