







ABIDE BY ROHS

ITEM	H	L	
01	4.3	3.15	
02	5.0	3.85	
03	5.5	4.35	
04	6.0	4.85	
05	6.5	5.35	
06	7.0	5.85	
07	7.5	6.35	
08	8.0	6.85	
09	8.5	7.35	
10	9.0	7.85	
11	9.5	8.35	
12	10.0	8.85	
13	11.0	9.85	
14	12.0	10.85	
15	13.0	11.85	
16	14.0	12.85	
17	15.0	13.85	
18	16.0	14.85	
...	...	...	



P. C. B. Layout



Circuit Diagram

- Remarks:
- 1.Rated current, Voltage: DC 12V 50mA
 - 2.Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
 - 3.Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$
 - 4.The intensity of operations: $260 \pm 50\text{gf}$
 - 5.Life requirements:100000次
 - 6.Withstand voltage: AC 250V 1分钟
 - 7.All materials comply with RoHS standards

5	Button	PPA	1	Black
4	Bracket	Q195	1	Cu-Sn Plating
3	Shrapnel	SUS301	1	Ag Plating
2	Housing	PPA	1	Black
1	Terminal	Brass	2	Ag Plating
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING
单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		
绘图 DRAWN		$X \leq 1$	± 0.05	浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.
设计 DESIGN		$1 \leq X \leq 5$	± 0.10	
审核 CHECKED		$5 \leq X \leq 10$	± 0.15	
校准化 STANDARD		$X > 10$	± 0.25	产品名称 TITLE
批准 APPROVALS		图号 DRAWING NO	产品型号 MODEL	轻触开关
		重量 WT.	产品编码 PART NO	6*6*H支架
		产地 PRODUCTION	视角 PROJ	ES637X-10XX-XXX-26-A
			比例 SCALE	: 页码 SHEET
				1 OF 1