





ABIDE BY ROHS



孔位	A-mm	B-mm
ZH-2AW	4.50	1.50
ZH-3AW	6.00	3.0
ZH-4AW	7.50	4.50
ZH-5AW	9.00	6.00
ZH-6AW	10.50	7.50
ZH-7AW	12.00	9.00
ZH-8AW	13.50	10.50
ZH-9AW	15.00	12.00
ZH-10AW	16.50	13.50
ZH-11AW	18.00	15.00
ZH-12AW	19.50	16.50
ZH-13AW	21.00	18.00
ZH-14AW	22.50	19.50
ZH-15AW	24.00	21.00
ZH-16AW	25.50	22.50

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 32#~26#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.2mm~1.6mm

额定电压 (Voltage rating):50V AC,DC

额定电流 (Current rating):1A

接触电阻 (Contact Resistance):≤0.02Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥500MΩ

耐压 (Withstand Voltange):500VAC/min

材料 (Material)

1.基座 PA66

2.插针: 黄铜

2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66	1	
序号	图号	名称	材料	数量	附注

ECN NO.	A	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE				浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		X.°±3° X.X°±5°				产品名称 TITLE	WAFERA针座		
设计 DESIGN		>0-3	>3-18	>18-50	>50-120	产品型号 MODEL	ZH-NAW		
审核 CHECKED		±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	产品编码 PART NO	ESWF-ZHAWO-W-XX-C-B		
校准化 STANDARD		重量 WT.				视角 PROJ	比例 SCALE	:	页码 SHEET
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION							1 OF 1