





ABIDE BY ROHS



技术要求:

1. 材料见下表。

2. 电气性能

2.1. 额定电流 1.0A

2.2. 额定电压 50V

2.3. 接触阻抗 20 mΩ MAX

2.4. 绝缘阻抗 500 MΩ MIN


2.5 耐电压 200V AC

3. 机械性能


3.1. 耐久性 30 次

3.2. 工作温度 -25~+75℃

3.3. 插入力 (N*1.5) N MAX, 拔出力 (N*0.5) N MIN。



印制线路板
PCB P.C.B Layout



适用扁平电缆
(Propercable)

P数	DIM=A	DIM=B	DIM=C	DIM=D	P数	DIM=A	DIM=B	DIM=C	DIM=D
4	6.00	1.50	6.70	2.60	33	20.50	16.00	21.20	17.10
5	6.50	2.00	7.20	3.10	34	21.00	16.50	21.70	17.60
6	7.00	2.50	7.70	3.60	35	21.50	17.00	22.20	18.10
7	7.50	3.00	8.20	4.10	36	22.00	17.50	22.70	18.60
8	8.00	3.50	8.70	4.60	37	22.50	18.00	23.20	19.10
9	8.50	4.00	9.20	5.10	38	23.00	18.50	23.70	19.60
10	9.00	4.50	9.70	5.60	39	23.50	19.00	24.20	20.10
11	9.50	5.00	10.20	6.10	40	24.00	19.50	24.70	20.60
12	10.00	5.50	10.70	6.60	41	24.50	20.00	25.20	21.10
13	10.50	6.00	11.20	7.10	42	25.00	20.50	25.70	21.60
14	11.00	6.50	11.70	7.60	43	25.50	21.00	26.20	22.10
15	11.50	7.00	12.20	8.10	44	26.00	21.50	26.70	22.60
16	12.00	7.50	12.70	8.60	45	26.50	22.00	27.20	23.10
17	12.50	8.00	13.20	9.10	46	27.00	22.50	27.70	23.60
18	13.00	8.50	13.70	9.60	47	27.50	23.00	28.20	24.10
19	13.50	9.00	14.20	10.10	48	28.00	23.50	28.70	24.60
20	14.00	9.50	14.70	10.60	49	28.50	24.00	29.20	25.10
21	14.50	10.00	15.20	11.10	50	29.00	24.50	29.70	25.60
22	15.00	10.50	15.70	11.60	51	29.50	25.00	30.20	26.10
23	15.50	11.00	16.20	12.10	52	30.00	25.50	30.70	26.60
24	16.00	11.50	16.70	12.60	53	30.50	26.00	31.20	27.10
25	16.50	12.00	17.20	13.10	54	31.00	26.50	31.70	27.60
26	17.00	12.50	17.70	13.60	55	31.50	27.00	32.20	28.10
27	17.50	13.00	18.20	14.10	56	32.00	27.50	32.70	28.60
28	18.00	13.50	18.70	14.60	57	32.50	28.00	33.20	29.10
29	18.50	14.00	19.20	15.10	58	33.00	28.50	33.70	29.60
30	19.00	14.50	19.70	15.60	59	33.50	29.00	34.20	30.10
31	19.50	15.00	20.20	16.10	60	34.00	29.50	34.70	30.60
32	20.00	15.50	20.70	16.60					

注: 适用0.3mm厚扁平连接线, Pin位(N): 4-60。

4	插针	n	磷铜 t=0.2, 镀锡
3	焊片	2	磷铜 t=0.20 镀锡
2	基座	1	LCP 白色
1	锁条	1	LCP 黑色
项目	零件名称	数量	描述

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE				 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.					
绘图 DRAWN		一般尺寸		角度尺寸			产品名称 TITLE				
设计 DESIGN		X.	±0.25	X.*	±4°						
审核 CHECKED		.X	±0.20	.X*	±2°						
		.XX	±0.15	.XX*							
		图号 DRAWING NO				产品型号 MODEL	FPC连接器				
							0.5间距翻盖下接				
校准化 STANDARD		重量 WT.				产品编码 PART NO	ESC02-05X-20-B-XX-W-Q-A				
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION				视角 PROJ		比例 SCALE	:	页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	-----	-------	--------------	---------	--------	--------