







ABIDE BY ROHS



P数	DIM=A	DIM=B	DIM=C	DIM=D
4	11	3	9.5	5.15
5	12	4	10.5	6.15
6	13	5	11.5	7.15
7	14	6	12.5	8.15
8	15	7	13.5	9.15
9	16	8	14.5	10.15
10	17	9	15.5	11.15
11	18	10	16.5	12.15
12	19	11	17.5	13.15
13	20	12	18.5	14.15
14	21	13	19.5	15.15
15	22	14	20.5	16.15
16	23	15	21.5	17.15
17	24	16	22.5	18.15
18	25	17	23.5	19.15
19	26	18	24.5	20.15
20	27	19	25.5	21.15
21	28	20	26.5	22.15
22	29	21	27.5	23.15
23	30	22	28.5	24.15
24	31	23	29.5	25.15
25	32	24	30.5	26.15
26	33	25	31.5	27.15
27	34	26	32.5	28.15
28	35	27	33.5	29.15
29	36	28	34.5	30.15
30	37	29	35.5	31.15

注：适用0.3mm厚扁平连接线，Pin位(N)：4-30。

4	插针	n	磷铜 t=0.25, 镀锡
3	焊片	2	磷铜 t=0.20 镀锡
2	基座	1	LCP 白色
1	锁条	1	pps 黑色
项目	零件名称	数量	描述

技术要求：

1. 材料见右表。

2. 电气性能

2.1. 额定电流 1.0A

2.2. 额定电压 125V

2.3. 接触阻抗 20 mΩ MAX

2.4. 绝缘阻抗 100 MΩ MIN

2.5 耐电压 500V AC

3. 机械性能

3.1. 耐久性 30 次

3.2. 工作温度 -25+75℃

3.3. 插入力(N*1.5) N MAX,

拔出(N*0.5) N MIN

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE				 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.		
绘图 DRAWN		一般尺寸		角度尺寸			产品名称 TITLE	
设计 DESIGN		X.	±0.25	X.*	±4°			
审核 CHECKED		.X	±0.20	.X*	±2°			
校准化 STANDARD		.XX	±0.15	.XX*				
批准 APPROVALS		图号 DRAWING NO			产品型号 MODEL	1.0间距抽屉下接		
		重量 WT.			产品编码 PART NO			
		产地 PRODUCTION			视图 PROJ			
								
					比例 SCALE	:	页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	-----	-------	--------------	---------	--------	--------

浙江恩盛电子有限公司
Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.

FPC连接器

1.0间距抽屉下接



比例
SCALE

:

页码
SHEET

1 OF 1