








ABIDE BY ROHS



打开

闭合



适用扁平线

技术要求:

1. 材料见下表。

2. 电气性能

2.1. 额定电流 1.0A

2.2. 额定电压 125V

2.3. 接触阻抗 20 mΩ MAX

2.4. 绝缘阻抗 100 MΩ MIN


2.5 耐电压 500V AC

3. 机械性能

3.1. 耐久性 30 次

3.2. 工作温度 -25~+75℃

3.3. 拔出力 (N*0.5)N MIN。



印制线路板
PCB P.C.B Layout

注：适用0.3mm厚扁平连接线，Pin位(N)：4~30。

4	插针	n	C5191 t=0.15 镀锡80u"min.
3	焊片	2	C2680 t=0.15 镀锡80u"min. (镍底15u"min.)
2	基座	1	LCP 白色
1	锁条	1	LCP 黑色
项目	零件名称	数量	描述

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		一般尺寸 X. ±0.25	角度尺寸 X° ±4°		
设计 DESIGN		.X ±0.20	.X° ±2°	产品名称 TITLE	FPC连接器
审核 CHECKED		.XX ±0.15	.XX°	产品型号 MODEL	1.0间距前插后翻
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO	ESC03-10X-20-C-XX-W-Q-A
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ	比例 SCALE
				页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	A	REV	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
				DESCRIPTION.			

P数	DIM=A	DIM=B	DIM=C
4	8.00	4.00	5.10
5	9.00	5.00	6.10
6	10.00	6.00	7.10
7	11.00	7.00	8.10
8	12.00	8.00	9.10
9	13.00	9.00	10.10
10	14.00	10.00	11.10
11	15.00	11.00	12.10
12	16.00	12.00	13.10
13	17.00	13.00	14.10
14	18.00	14.00	15.10
15	19.00	15.00	16.10
16	20.00	16.00	17.10
17	21.00	17.00	18.10
18	22.00	18.00	19.10
19	23.00	19.00	20.10
20	24.00	20.00	21.10
21	25.00	21.00	22.10
22	26.00	22.00	23.10
23	27.00	23.00	24.10
24	28.00	24.00	25.10
25	29.00	25.00	26.10
26	30.00	26.00	27.10
27	31.00	27.00	28.10
28	32.00	28.00	29.10
29	33.00	29.00	30.10
30	34.00	30.00	31.10