







ABIDE BY ROHS



打开

闭合



注：适用0.3mm厚扁平连接线，Pin位(N)：4-60。

技术要求：

1. 材料见下表。

2. 电气性能

2.1. 额定电流 0.5A

2.2. 额定电压 50V DC AC

2.3. 接触阻抗 20 mΩ MAX

2.4. 绝缘阻抗 500 MΩ MIN

2.5 耐电压 200V AC 60S

3. 机械性能


3.1. 耐久性 30 次

3.2. 工作温度 -25~+85℃

3.3. 拔出力 (N*0.5)N MIN。

适用扁平电缆
(Propercable)

4	插针	n	磷铜 t=0.15 镀锡
3	焊片	2	磷铜 t=0.15 镀锡
2	基座	1	LCP 白色
1	锁条	1	LCP 黑色
项目	零件名称	数量	描述



印制线路板
PCB P.C.B Layout

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		角度尺寸		浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		一般尺寸		角度尺寸			
设计 DESIGN		X. ±0.25	X.* ±4°	.X ±0.20	.X.* ±2°	产品名称 TITLE	FPC连接器
审核 CHECKED		.XX ±0.15	.XX.*			产品型号 MODEL	0.5间距前插后翻
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO		ESC03-05X-20-C-4X-W-Q-A	
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ		比例 SCALE	页码 SHEET
							1 OF 1

ECN NO.	A	REV	DATE.	NEW	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	---	-----	-------	-----	--------------	---------	--------	--------