



1. 技术参数:
 - 1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 125V AC/DC
 - 1.3 耐压: 500V AC/minute
 - 1.4 接触电阻: 20m Ω MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 100M Ω MIN
2. 工作温度: -40℃~+105℃



ZJL-MK1.25-NP**--**--**

公司代号

物料系列

PIN脚数量

贴片：L-立贴 W-贴

电镀工艺：



锡层：MSn

镀层：BSn

金：AU

胶芯颜色：
黑色-BK
蓝色-BL
绿色-GN
橙色-OR
黄色-YL
红色-RD
粉色-PK

Circuits	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
2P1N	1.25	3.90	7.50	/
3P1N	2.50	5.15	8.75	/
4P1N	3.75	6.40	10.00	2.50
5P1N	5.00	7.65	11.25	3.75
6P1N	6.25	8.90	12.50	5.00
7P1N	7.50	10.15	13.75	6.25
8P1N	8.75	11.40	15.00	7.50
9P1N	10.0	12.65	16.25	8.75
10P1N	11.25	13.90	17.50	10.0
11P1N	12.50	15.15	18.75	11.25
12P1N	13.75	16.40	20.00	12.50
13P1N	15.00	17.65	21.25	13.75
14P1N	16.25	18.90	22.50	15.00
15P1N	17.50	20.15	23.75	16.25
16P1N	18.75	21.40	25.00	17.50



No	物料名称	数量 (PCS)	材质	备注
①	塑胶件	1 PCS	LCP 防XV-0	本色
②	焊片	2 PCS	碳钢	/
③	PIN针	2~16 PCS	碳钢	/

电镀标准: 镀层: 0.5~1.5um 金层: 1u"

电镀标准: 镀层: 0.5~1.5um 镍层: 2.5~3.5um

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	1.25超薄时贴NP
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.09.25	图号	ZJLQ-MX1.25-NPW-***-***
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.09.25		
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.09.25		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				
浙江领强电子科技有限公司										

浙江领强电子科技有限公司