






ABIDE BY ROHS

模穴号



| 孔位      | A-mm | B-mm | C-mm |
|---------|------|------|------|
| PH-2AW  | 6.0  | 2.0  | 5.0  |
| PH-3AW  | 8.0  | 4.0  | 7.0  |
| PH-4AW  | 10.0 | 6.0  | 9.0  |
| PH-5AW  | 12.0 | 8.0  | 11.0 |
| PH-6AW  | 14.0 | 10.0 | 13.0 |
| PH-7AW  | 16.0 | 12.0 | 15.0 |
| PH-8AW  | 18.0 | 14.0 | 17.0 |
| PH-9AW  | 20.0 | 16.0 | 19.0 |
| PH-10AW | 22.0 | 18.0 | 21.0 |
| PH-11AW | 24.0 | 20.0 | 23.0 |
| PH-12AW | 26.0 | 22.0 | 25.0 |
| PH-13AW | 28.0 | 24.0 | 27.0 |
| PH-14AW | 30.0 | 26.0 | 29.0 |
| PH-15AW | 32.0 | 28.0 | 31.0 |
| PH-16AW | 34.0 | 30.0 | 33.0 |

使用温度范围 (Ambient temperature Range): $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$

适用线规 (Applicable Wires):AWG 32#~22#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.6mm

额定电压 (Voltage rating):100V AC,DC

额定电流 (Current rating):2A

接触电阻 (Contact Resistance): $\leq 0.01\Omega$

绝缘电阻 (Insulation Resistance): $\geq 1000M\Omega$

耐压 (Withstand Voltage):800VAC/min

材料 (Material)

1.基座: PA66 94V-0(2)

2.插针: 黄铜

|    |    |               |                   |    |    |
|----|----|---------------|-------------------|----|----|
| 2  |    | Wafer<br>针    | Brass Tin<br>黄铜镀锡 | N  |    |
| 1  |    | Housing<br>基座 | PA66 94V-0(2)     | 1  |    |
| 序号 | 图号 | 名称            | 材料                | 数量 | 附注 |

| ECN NO. | REV | DATE. | DESCRIPTION. | CHANGE. | CHECK. | APPRO. |
|---------|-----|-------|--------------|---------|--------|--------|
|---------|-----|-------|--------------|---------|--------|--------|

| 单位<br>UNIT      | mm | 一般公差<br>TOLERANCE ARE                                  |       |        |         | 浙江恩盛电子有限公司<br>Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd. |                     |   |             |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------|
| 绘图<br>DRAWN     |    | X. $^{\circ}\pm 3^{\circ}$ X.X $^{\circ}\pm 5^{\circ}$ |       |        |         | 产品名称<br>TITLE                                        | WAFERA针座            |   |             |
| 设计<br>DESIGN    |    | >0-3                                                   | >3-18 | >18-50 | >50-120 | 产品型号<br>MODEL                                        | PH-AW               |   |             |
| 审核<br>CHECKED   |    | 图号<br>DRAWING NO                                       |       |        |         | 产品编码<br>PART NO                                      | ESWF-PHWOX-W-XX-C-B |   |             |
| 校准化<br>STANDARD |    | 重量<br>WT.                                              |       |        |         | 视角<br>PROJ                                           | 比例<br>SCALE         | : | 页码<br>SHEET |
| 批准<br>APPROVALS |    | 产地<br>PRODUCTION                                       |       |        |         |                                                      |                     |   | 1 OF 1      |