




DC-025CM - T25 57


L 螺纹插口长度

产品型号

内芯与材质
X20=锰钢2.0mm
X25=锰钢2.5mm
T20=全铜2.0mm
T25=全铜2.5mm

REVISION

LTR	DESCRIPTION	DATE	APP
AO	NEW RELEASE	08/09/2021	PECK



邀您使用(微信)小程序
硕方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...

8	DC-025CM	插 针	1	H62黄铜棒		铜锡
7	DC-025CM	小垫片	1	酚醛板	T=0.6mm	/
6	DC-025CM	平 片	1	H62黄铜带	T=0.35mm	铜锡
5	DC-025CM	大垫片	1	酚醛板	T=0.8mm	/
4	DC-025CM	簧 片	1	锡青铜带	T=0.5mm	铜锡
3	DC-025CM	弯 片	1	磷铜带	T=0.4mm	铜锡
2	DC-025CM	基 座	1	PBT		黑
1	DC-025CM	轴 套	1	H59黄铜棒		铜锡
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀

PIN	φ 1.3	φ 2.0	φ 2.5
APPO			

主要技术性能	公 差
额定电负荷	DC 30V/2.0A X. ± 0. 20
接触电阻	≤ 0. 03Ω . X ± 0. 10
绝缘电阻	≥ 100MΩ . XXX ± 0. 05
耐 压	AC500V (50Hz) /min . XXX ± 0. 02
插 拔 力	3~20N X*: ± 5°
使用温度范围	-30~70℃ . X*: ± 2°
使用寿命	5000次 . XX ± 1°

DIMENSION CLASSIFICATION
■ : CRITICAL
☒ : MAJOR

台灣碩方精密電子科技有限公司
TAIWAN SOFNG PRECISION ELECTRONIC CO., LTD



TOLERANCE TABLE

.X	±	0.40
.XX	±	0.25
.XXX	±	0.10
ANGLE	±	2°

TITLE	DC-025CM-T2557 插件卧式电源插座	開關, 連接器 SOFNG
PART NO.	DC-025CM-T2557	SERIES SD106
APPROVED	Peck	DWG NO. DC-025CM
CHECKED	Paul	SCALE 1:1 UNIT mm SIZE A4
DRAWIN	David	REV AO SHEET NO. 1/1