

A	1	2		3	4	5	6	7	8	A
	材质与涂覆				序号	检测项目	技 术 指 标		A	
	序号	零件名称	材 料	涂 复						
	1	内导体	HPb59-1(黄铜)	镀 金						
	2	绝缘子	聚四氟乙烯							
B	3	外壳	HPb59-1(黄铜)	镀 金			4	绝缘电阻		$\geq 1000\text{M}\Omega$
					5	接触电阻	内导体 $\leq 5\text{m}\Omega$, 外导体 $\leq 2.5\text{M}\Omega$			
					6	机械耐久性	500次			
					7	耐 压	1000Vrms (海平面)			
C					8	工作温度	$-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$		C	
D									D	
零件代号									E	
借(通用件登记										
描图										
描校										
旧底图总号									F	
底图总号										
签字										
日期										
1	2	3	4	5	6	7	8			

1/4-36UNEF-2A

9.5±0.1

4±0.1

3±0.1

φ1.3-0.03

φ4.1-0.05

5.7-0.05

12.1±0.1

φ16-0.1

2-φ2.6

						成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶 段 标 记	重 量	比 例	HL-SMA-KFD-4-3	
设计			标准化							
校核			工艺							
主管设计			审核							
			批准			1 张	第1 张	版本	替代	