



Signal Name	GND	SSRXp1	SSRXn1	V _{bus}	SBU2	Dn2	Dp2	CC2	V _{bus}	SSTXn2	SSTXp2	GND
PIN	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
Signal Name	GND	SSTXp1	SSTXn1	V _{bus}	CC1	Dp1	Dn1	SBU1	V _{bus}	SSRXn2	SSRXp2	GND
PIN	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12

		版本 VER	A0
---	---	-----------	----

RoHS

目錄
MAPX设变内容
MODIFICATION日期
DATE


① 产品入载带示意图




② 卷盘贴标签示意图

③ 10盘产品叠层示意图

⑥ 三角套 (4pcs)




④ 产品入外箱示意图



⑤ 外箱封箱示意图

NOTE:

1. QUANTITY/REEL: 800 PCS
数量/卷: 800 PCS
QUANTITY/INNER CARTON: 800 X 10 = 8000 PCS
数量/箱: 800 X 10 = 8000 PCS
2. FREE 20 CAVE IN THE FRONT CARRIER ADN FREE
20 CAVE IN THE END CARRIER.
包装带内圈空20格, 外圈空20格.



1	产品		TYPE-C 母座成品	800
2	CARRIER TAPE	PET	W=24mm T=0.30mm	16.7M
3	CARRIER TAPE	PET	W=20.3mm T=0.05mm	17.7M
4	小标签		70mm*50mm	10
5	垫套	PS	φ330mm*27mm	10
6	三角垫	SET	290mm*270mm	4
7	外标签	K=K	70mm*60mm	1
8	外箱	A=A	350mm*350mm*335mm	1
9	平盖脚			2*4
ITEM	DESC.	MATERIAL	REMARKS	QTY

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X'.	±5°
.X	±0.30	.X"	±2°
.XX	±0.25	.XX"	±1°
.XXX	±0.10	.XXX"	±0.5°

精拓金
JINGTUOJIN深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.单位
UNITS

MM

制图
DRAWING

Erick

产品料号
PRODUCT PART NO.比例
SCALE

1:1

审核
CHKD

L S S

产品名称
PRODUCT NO.USB 3.1 CF 24P双壳板上前插后贴
5.6 L9.34脚长1.15六脚台阶透明载
带7466-840 (20*800*20)日期
DATE

2021/03/10

核准
APPD

黄国荣

角法
VIEW版本
VER

A0

禁止在 ZWCAD 2022 个人版中使用, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4007-182-588