

产品技术协议				产品型号	HT-ADE-2+		
				产品名称	混频器	共 1 页	第 1 页
				版 本	V3		
序号	指标名称	符号	单位	指标、参数（25℃）			
01	频率范围	Fo	MHz	5MHz-1000MHz			
02	转换损耗	C.I	dB	Max: 9.5			
03	LO-RF 隔离度	Iso	dB	Min: 22			
04	LO-IF 隔离度	Iso	dB	Min: 20			
05	1dB COMP.		dBm	Typ: 1			
06	IP3		dBm	Typ: 20			
07	工作温度	To	℃	-40~85℃			
08	贮存温度	Ts	℃	-55~100℃			
09	外形尺寸	Fig	mm	8.3*6.9*4.8Max			

</