



REV NO.	DATE	REVISION	DR	CH	APP
△1	23.05.25	Drawing realization & General tolerance change	K.N KIM	W.J LEE	K.I LEE
△2	23.07.07	Recreation of drawings for unification of drawing formats	H.S LEE	K.N KIM	W.J LEE
△3	24.03.13	Reinforcement of hook area	H.S LEE	K.N KIM	W.J LEE



NOTE

1. 제품외관에 유해한 BURR가 없을것.
2. 제품외관에 뒤틀림이나 힘이 없을 것.
3. 크랙이나 갈라짐이 없을것.
4. 지시없는 치수는 2D 또는 3D DATA 참조할것.
5. 지시없는 공차는 일반공차 적용할것.
- 6.* MARK부위는 CTQ 항목으로서 중점관리 할것.

RK - 40 0 X

△
 ϕ : 5.3mm
 1 : 15.7mm
 2 : 29.1mm
 3 : 34.4mm

COLOR
 G : Gray
 R : Red
 K : Black
 Y : Yellow
 B : Blue
 C : Clear

(L) Length
 0 : 5.1mm

Din ISO-2768-1m					
Ranges	0.5~3	3~6	6~30	30~120	120~400
Tolerance	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

01	RK-40XX		POM		OPTION		1	-
NO.	DESCRIPTION		MATERIAL		COLOR/FINISH		Q.TY	VENDOR
DRAW/DESIGNED	CHECKED	APPROVED	UNIT	G.TOL	TITLE	ROTARY SWITCH ACCESSORY		
				SCALE	MODEL			
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-29	mm	N-S	RK-400X	REV		
SUNGmun ELECTRONICS CO.,LTD				SIZE	DRAW NO.	RK-400X-03		
				A4				