





REVISION			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APP
A0	NEW RELEASE	09/15/2021	PECK



P.C.B LAYOUT TOP VIEW

7	DC-028-07	中心针	1	H62黄铜棒		镀金	<table><tr><th colspan="2">主要技术性能</th><th>公 差</th></tr><tr><td>额定电负荷</td><td>DC12V\ 5A</td><td>X.±0.20</td></tr><tr><td>接触电阻</td><td>≤0.03Ω</td><td>. X±0.10</td></tr><tr><td>绝缘电阻</td><td>≥100MΩ</td><td>. XX±0.05</td></tr><tr><td>耐 压</td><td>AC500V (50Hz)/min</td><td>. XXX±0.02</td></tr><tr><td>插 拔 力</td><td>3-20N</td><td>X°.±5°</td></tr><tr><td>使用寿命</td><td>5000次</td><td>. XX±1°</td></tr></table>	主要技术性能		公 差	额定电负荷	DC12V\ 5A	X.±0.20	接触电阻	≤0.03Ω	. X±0.10	绝缘电阻	≥100MΩ	. XX±0.05	耐 压	AC500V (50Hz)/min	. XXX±0.02	插 拔 力	3-20N	X°.±5°	使用寿命	5000次	. XX±1°
主要技术性能		公 差																										
额定电负荷	DC12V\ 5A	X.±0.20																										
接触电阻	≤0.03Ω	. X±0.10																										
绝缘电阻	≥100MΩ	. XX±0.05																										
耐 压	AC500V (50Hz)/min	. XXX±0.02																										
插 拔 力	3-20N	X°.±5°																										
使用寿命	5000次	. XX±1°																										
6	DC-028-06	屏蔽罩	1	H62黄铜带	T=0.30	镀银																						
5	DC-028-05	盖 板	1	不 锈 钢	T=0.15																							
4	DC-028-04	弹 片	1	H62磷铜带	T=0.30	镀银																						
3	DC-028-03	插 片	1	H62黄铜带	T=0.30	镀银																						
2	DC-028-02	塑料卡子																										
1	DC-028-01	基 座	1	PPA	黑色																							
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀																						

PIN	φ1.65	φ2.0	φ2.5
APPO			

DC-028C - T20

产品型号

内芯与材质
X20=锰钢2.0mm
X25=锰钢2.5mm
T20=全铜2.0mm
T25=全铜2.5mm

DIMENSION CLASSIFICATION		台灣碩方精密電子科技有限公司 TAIWAN SOFNG PRECISION ELECTRONIC CO., LTD				SOFNG	
■	CRITICAL	TITLE DC-028C-T20 沉板卧式大电流插座		PART NO. DC-028C-T20		SERIES SD106	
☒	MAJOR						
TOLERANCE TABLE		DWG NO.		DC-028C		H	
.X	± 0.40	APPROVED	Peck	SCALE 1:1	UNIT mm	SIZE A4	
.XX	± 0.25	CHECKED	Paul	REV	AO	SHEET NO.	1/1
.XXX	± 0.10	DRAWIN	David				
ANGLE	± 2°						