








A向24°a与b通



B向24°a与d通



C向1 a与c通



项 目	标 准
电气性能	额定电流 Rated Current: 0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength: AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force: 2-80±50gf 205±50gf
	机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke: 1.0±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range: -10°C ~ +60°C

F 手柄	1	尼龙	/	黑色	
E 弹簧	1	不锈钢丝	/	原色	
D 盖板	1	不锈钢	/	原色	
C 簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色	
B 嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色	
A 底座	1	尼龙	/	黑色	
NO. 零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X' ±0.5"	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 3脚长柄有定位三向 拨轮开关	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-K3-01X01	MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2607141628	SHEET NO. 1 OF 1