

高度L	帽头H	直径A
单位 (mm)	单位 (mm)	单位 (mm)



1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: $260\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

6	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	复合银	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设 计	S H			产品名称：轻触开关	
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审 核	Z F C	图面	A4	产品料号：TC-6615C-15.0-260	
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30			单位	MM		
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化		比例	1:1	产品规格： 7.5机架(1号机架)	
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80			重量			
角 度		±1°		批 准	L P J	页码	1/1	深圳市富港科技有限公司	
						版次	A/0		