


项	目	标	准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX	
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V	
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ	
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ	
	耐压强度 Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min	
机械性能	操作力度 Operating force:	2-80±50gf 250±50gf	
	机械寿命 Mechanical life:	1,0000 cycles Min	
	操作行程 Operation Stroke:	0.8±0.2mm	
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C	

F 手柄	1	尼龙	/	黑色	
E 弹簧	1	不锈钢丝	/	原色	
D 盖板	1	不锈钢	/	原色	
C 簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色	
B 嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色	
A 底座	1	尼龙	/	黑色	
NO. 零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2" X.X" ±0.5"	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 4脚平齿柄有定位三向 拨轮开关	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-K6-01C01	MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2607141731	SHEET NO. 1 OF 1
	SCALE:1:1	SIZE: A4		