

REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)
A1	③7.20±0.25变更为7.00±0.10	2017.07.11	朱汝健

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN


原材料:Raw material:

1. 塑胶: Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
PBT White/Black
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: SPCC


电镀: Electroplate:

1. 端子: Contact: Plated Gold G/F in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳: Shell:
Nickel Plating

2D外壳
2A端子




PCB LAYOUT



 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co., Ltd TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A1	比例(SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	USB A/F90° 加盖(弯脚、带后塞)侧插 (端子外露3.0mm)	日期 (DATE)	2017.02.22	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
料号 (PART NO)	PUBFA-R23F-090	设计 (DESIGN)	朱汝健	
图号 (DWG NO)	P-UBF-273	审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		

RoHS Compliant

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				






订书针



2 200Pcs/盒, 四周并用订书机装订.

3 15盒/箱 (3k).

外箱物料标签




6 依图示粘贴产品或ROHS标签.

5 外箱用透明胶纸带封“工”字型.

4 每箱放置15盒*1, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. PE真空盒 (1Set)
2. 每盒装成品200Pcs, 四周并用订书机装订;
3. 每箱装15盒 (3000Pcs);
4. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
5. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.
- 6; 纸箱规格 33*25.5*31.5CM

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2011/5/17	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次 (PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	Gavin Deng	包装规范	品名 (ITEM NO)	USB A/F 90度 侧插 长体系列
审核 (CHECKED)			料号 (PART NO)	PUBFA-R23F-090
核准 (APPROVED)	Toms Chen			