







PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	160&260±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
电气寿命 Electrical Life	≥100,000 Cycles

E	按钮	PPA	1	黑色	制图	变更内容	日期	GENERAL TOLERANCE		制图	ROSE		料号	ZX-QC66-4.3CJ		版本	A
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡	DRAWN	DESCRIPTION	DATE	0.5~2±0.10	X.*	±5*	LEO		PART NO.	TACT SWITCH		REV.	
C	弹片	不锈钢	1	镀银				2~5 ±0.25			JOHN		TITLE	1/1		SHEET	
B	本体	PPA	1	黑色				5~10±0.30			APPROVAL		CUTM.NO.				
A	卡件	黄铜	1	镀银							单位		客户料号				
项目	ITEM	名称	DESCRIPTION	材质	MATERIAL	数量	QTY	表面处理/颜色	FINISH/COLOR		MM	比例	SCALE	1:1	兆星精密电子(深圳)有限公司		
															ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.		