


项 目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日 期 Date	修改人 Draw	核 准 Approve

A



B

C

D

E

F

PIN NU_BER	SIGNAL NAME
1	USB电压
2	D-(负极)
3	D+(正极)
4	地线
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND(地线)
8	SSTX-
9	SSTX+
shell	SHIELD

规格说明Specifications:

电气特性Electrical:

- 1.额定电流Current Rating:
1.5A/contact terminal接触端子
- 2.额定电压Voltage Rating:
30V DC
- 3.接触电阻Contact Resistance:
30 milliohms MAX
- 4.耐电压Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘电阻Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能Mechanical:

- 1.插拔力Cnnector Mate and Unmate Force:
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
- 2.端子保持力Terminal Retenion:
1.0kgf(MIN)


原材料Material:

- 1.塑胶Housing:
Hing Temperature Ternermaplastics,
- 2.端子Contact:H65黄铜Copper Alloy C2680
- 3.外壳Shell: 铁 SPCC

电镀Finish:

- 1.端子Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
端子四周镀锡30-50U"(MIN),镀金区域镀金1U"
- 2.外壳:Shell:
铁壳四周镀80U"(MIN)镍

Nickel Plating



P. C. B LAYOUTP.C. B LAYOUT
TOL:±0.05TOL:±0.05

成 品 图 MANUFACTURE DWG		公 差 一 览 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日 期 DATE	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING	DWG NO.	5001-USB1021577-081-B		
.X±0.15	.X±5°	日 期 DATE			单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.		
.XX±0.05	.X±2°	? 核 CHECKED			比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	LIUFU	品 名 NAME		
.XXX±0.02	.XX±1°	核 准 APPROVE			角 法 VIEW				版 本 VER	AO	页 数 SHEET
										001	

东莞市文章济美电子有限公司