








D	H
3.5	4.1
	4.3
	5.0
	5.8



技术参数


1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行程:0.25±0.1mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min



电器原理图

PCB参考图

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	10万次	10万次

										第一视角		比例	规格型号/ Part No	6*6四脚贴片3.0座
E	盖板	铁	1	镀铜锡						一般公差		1:1		
D	按钮	PPA 黑	1	清洗						>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	JME-6X6X4.3SJTP9.0J120g-SMT-3.0
C	簧片	不锈钢镀 银	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>2-5	±0.2			
										>5以上	±0.3	mm		
										角度	±1°			
B	基座	PPA 黑	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		东莞市文章济美电子有限公司		
A	卡件	黄铜	2	镀银	吴永余			张 鹏		何春林				
序号	名称	材 料	数量	表面处理										