

项 目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日 期 Date	修改人 Draw	核 准 Approve

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2.额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3.接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压: Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘电阻: Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
- 2.端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

- 1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Ternermaplastics,

- 2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

- 3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

- 1.端子:Contact: Plated Gold in Mating Area
Tin On Solder Talls

端子四周镀50U”(MIN)锡,镀金区域镀100-200U”镀金1U”

- 2.外壳:Shell:

铜壳四周镀80U”(MIN)锡

Nickel Plating

成 品 图 MANUFACTURE DWG				东莞市文章济美电子有限公司					
公 差 一 览 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE									
.X±0.15	.X±5'	日 期 DATE	2016.10.20	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.	5001-USB0300901-081-B
.XX±0.05	.X±2'	审 核 CHECKED		比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	LIUFU	品 名 NAME	13.7卷大弯脚
.XXX±0.02	.XX±1'	核 准 APPROVE		角 法 VIEW	⊕ ⊖			版 本 VER	AO 页 数 SHEET 004